

KLINER-PROFESIONAL, S.A.

Polígono Industrial Júndiz C/ Bidegana 8

CP 01015. Vitoria-Gasteiz, ALAVA

Tel: 945 292 010 Fax: 945 292 009

info@klinerprofesional.com

Empresa certificada según:



METAL KLINER

www.klinerprofesional.com

MK-DESMOL Z: Desmoldeante de piezas ZAMAK inyectadas

Rev-3 03-01-11

DESCRIPCION

Fluido especial, de color muy claro, para aplicar puro.

Deposita una película sobre los troqueles, formando una verdadera capa barrera que impide la adherencia de las piezas.

Conserva los troqueles en buen estado, sin oxidantes ni adherencias.

Fluido exento de silicona, se puede realizar cualquier operación posterior (pintado, cromado, etc.), sin ningún problema de adherencia, debiendo desengrasar previamente las piezas.



CAMPOS DE APLICACION

Desmoldeo de piezas de Zamak y Aluminio inyectadas.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Pulverizar directamente sobre el molde.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Punto de inflamación: 42°C

Índice de acidez: 0,05 mgKOH/g

Densidad: 0,8g/ml

Color: Ligeramente ambarino

Olor: Característico

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Bombonas de 25L.

Bidones de 220L.

Contenedores de 1.000L.